

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3215.100

Hava-su ısı eřanjörü

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3215.100 - Hava-su ısı eşanjörü duvara monte

Güç sınıfları 375 - 5.000 W. Zorlu koşullar altında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkanları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.

Özellikleri

Model numarası	SK 3215.100
Dizayn	duvara monte Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn)
Ürün açıklaması	Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Konforlu montaj seçenekleri ve esnek su bağlantı imkânları. Dışarıdan veya içeriden montaj mümkündür.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sızdırmazlık ve montaj malzemesi
Toplam soğutma gücü	200 l/h'de L 35 W 10: 1,25 kW 400 l/h'de L 35 W 10: 1,3 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 83 W 60 Hz'de: 85 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,38 A 60 Hz'de: 0,4 A
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	1: 10 bar
Açılma süresi	100 %
Soğutucu akışkan	Su (özellikler için internete bakınız)
Su giriş sıcaklığı	1 °C...30 °C
Su bağlantıları	½" hortum kılıfı
Sıcaklık kontrolü	Termostatik kontrollü manyetik valf

Özellikleri

Sıcaklık denetimi	Cihaz içi termostat, deęiřtirme kontaklı, devre gücü 16 A, ayar aralıęı +20 °C ... +60 °C (fabrika çıkıřlı ayar +35 °C)
Çalıřma sıcaklıęı aralıęı	1 °C...70 °C
Bilgi	Comfort kontrolör ile dahili emniyet valfi
Ölçüler	Geniřlik: 200 mm Yükseklik: 950 mm Derinlik: 100 mm
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Ayar aralıęı	20 °C...55 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1
Paketteki adet	1 adet
Net aęırlık	13,449 kg
Brüt aęırlık	14,157 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	SK Isı deęiřtirici, Hava/su, duvar monteli, 1250W, 230V

Onaylar

Onaylar	CSA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi