

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.440 Hız kontrolü EC

Durum: 02.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.440 - Hız kontrolü EC fanları için kontrol ünitesi

Gürültü azaltma ve enerji tasarruflu EC fan-filtrelerinin sıcaklığa bağlı olarak çalışması için.

Özellikleri

Model numarası	SK 3235.440
Ürün açıklaması	Gürültü azaltma ve enerji tasarrufuna ilişkin EC fanlarının sıcaklığa bağlı olarak hızını kontrol etmekte kullanılır. Fan fonksiyonu izlenebilir.
Çalışma şekli	4 EC filtre fanı kumanda edilebilir ve denetlenebilir 35 mm taşıyıcı ray üzerine montaj, EN 50 022 Gerçek sıcaklığın algılanması için harici sıcaklık sensörü İşletim durumunu LED göstergesi Aşırı sıcaklık, fan arızası, hat kesilmesi ve sensör kırılmasını bildirmek için alarm rölesi
Teslimat kapsamı	Devir regülatörü NTC sensörü, uzunluk 1,80 m
Paketteki adet	1 adet
Devir sayısı	100 %
Model no. için uygun	3140.500 3140.510 3240.500 3241.500 3243.500 3244.500 3245.500 3245.510 3245.508 3245.518
Ayar aralığı	5 °C...55 °C
Nominal çalışma gerilimi	100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Net ağırlık	0,45 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	0,51 kg
Gümrük tarifesi numarası	90328900
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Ürün açıklaması	SK Hız kontrol cihazı EC, EC fanı için kontrol ünitesi, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz

Onaylar

Onaylar	C-UR UR UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildiri