

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3235.450 Hız kontrolü EC

Durum: 08.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3235.450 - Hız kontrolü EC Devir sayısı regülatörü için sensör

Gürültü azaltma ve enerji tasarrufu için EC fanlarının sıcaklığa bağlı olarak hız kontrolü için NTC sensörü.

Özellikleri

Model numarası	SK 3235.450
Ürün açıklaması	Gürültü azaltma ve enerji tasarrufu için EC fanlarının sıcaklığa bağlı olarak hız kontrolü için NTC sensörü. Kumanda ve gerilim beslemesi bir EC filtre fanı üzerinden gerçekleşir.
Teknik özellikler	Kontrol özellikleri: 35 °C'ye sabit tanımlı nominal değer, +35 °C (maksimum hız %100) ve +20 °C (minimum hız %10) arasındaki doğrusal ayar aralığı
Teslimat kapsamı	Bağlantı kablolu (uzunluk 3 m) harici sensör
Paketteki adet	1 adet
Devir sayısı	100 %
Model no. için uygun	3240.500/.900 3241.500/.900 3243.500/.900 3244.500/.900 3245.xxx 3140.500 3140.510 3245.8x0
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 °C...80 °C
Nominal çalışma gerilimi	10 V - 12 V (DC)
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 40
Net ağırlık	0,2 kg
Brüt ağırlık	0,202 kg
Gümrük tarifesi numarası	85423190

Özellikleri

ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320
Ürün açıklaması	SK Hız kontrol sensörü, EC fan-filtre için

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	---