

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3237.054

## Keçe filtre matı

Durum: 12.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.054 - Keçe filtre matı

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3237.054
Dizayn	Fan-filtreler için
Ürün açıklaması	Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme	Kimyasal elyaf
Renk	beyaz
Bilgi	EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun	3237.3xx/3237.7xx
Ölçüler	Genişlik: 89 mm Yükseklik: 89 mm Derinlik: 10 mm
Filtre sınıfı	DIN EN 779 uyarınca: G2 DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu)
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,005 kg
Brüt ağırlık	0,012 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## Özellikleri

---

Ürün açıklaması

SK polar filtre matı, SK 3237.7xx/3237.3xx filtre fanları için, GHD: 89 x 89 x 10 mm

## Onaylar

---

Onaylar

UR + C-UR (recognized)