

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.200

## Çıkış filtresi

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.200 - Çıkış filtresi Standart

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3237.200
Ürün açıklaması	Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme	ABS
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Çıkış filtresi Keçe filtre matı
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 92 mm Delik yüksekliği: 92 mm
Model no. için uygun	SK 3237.1xx
Ölçüler	Genişlik: 116,5 mm Yükseklik: 116,5 mm Derinlik: 16 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 12, keçe filtre ile Tip 3 Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,1 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	0,134 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Çıkış filtresi, GY: 116,5x116,5mm

## Onaylar

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini