

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.208 Çıkış filtresi

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.208 - ıkış filtresi Standart

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkış filtresi kullanılabilir.



Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası | SK 3237.208 |
| Ürün açıklaması | Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkış filtresi kullanılabilir. |
| Malzeme | ABS |
| Renk | RAL 9005 |
| Teslimat kapsamı | ıkış filtresi Keçe filtre matı |
| Montaj yuvası | Yuva genişliđi: 92 mm Delik yüksekliđi: 92 mm |
| Model no. için uygun | SK 3237.1xx |
| Ölüler | Genişlik: 116,5 mm Yükseklik: 116,5 mm Derinlik: 16 mm |
| NEMA koruma sınıfı | Tip 12, keçe filtre ile Tip 3 Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ađırlık | 0,13 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Brüt ağırlık | 0,14 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Ürün açıklaması | SK outlet filter, standard, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |