

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.600 TopTherm fan-filtreler

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.600 - TopTherm fan-filtreler EMC

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3237.600
Dizayn	duvara monte EMC
Ürün açıklaması	EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümlleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
Ürün değişikliği	Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir.
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan	Eksenel, gölge kutuplu motor
Hava debisi (serbest üfleme)	50 Hz'de: 20 m <sup>3</sup> /h 60 Hz'de: 25 m <sup>3</sup> /h
Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası)	1 x 3237060: 15/18 m <sup>3</sup> /h 2 x 3237060: 16/20 m <sup>3</sup> /s
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,065 A 60 Hz'de: 0,07 A

# Özellikleri

Nominal güç Pel	50 Hz'de: 12 W 60 Hz'de: 10 W
Ölçüler	Genişlik: 116,5 mm Yükseklik: 116,5 mm
Montaj ölçüleri	Yapı derinliği: 16 mm Montaj derinliği: 43 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 92 mm Delik yüksekliği: 92 mm
Bilgi	Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı	Tip 12, keçe filtre ile Tip 3 Tip 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)	50 Hz'de: 55.000 h 60 Hz'de: 60.000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 38 dB(A) 60 Hz'de: 43 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,42 kg
Brüt ağırlık	0,486 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Fan-filtre, 20/25m <sup>3</sup> /h, 230V, GY: 116,5x116,5mm, EMC

# Onaylar

---

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK

---