

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.710 Blue e+ filtre fanı

Durum: 15.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.710 - Blue e+ filtre fanı

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 1160 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.



Özellikleri

Model numarası	SK 3237.710
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
Fayda	Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar Aletsiz montaj
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil
Fan	Eksenel, gölge kutuplu motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)	50 Hz'de: 20 m ³ /h 60 Hz'de: 25 m ³ /h

Özellikleri

Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı	50 Hz'de: 15 m ³ /h 60 Hz'de: 18 m ³ /h
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 12 W 60 Hz'de: 10 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,14 A 60 Hz'de: 0,13 A
Ölçüler	Genişlik: 116,5 mm Yükseklik: 116,5 mm Derinlik: 64,5 mm
Montaj derinliği	46 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 92 mm Delik yüksekliği: 92 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı	Tip 12, keçe filtre ile Tip 3, 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Bilgi	Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 42 dB(A) 60 Hz'de: 47 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,464 kg
Brüt ağırlık	0,466 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180716

Ürün açıklaması

SK Blue e+ filtre fanı, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi