

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.066

Keçe filtre matı

Durum: 07.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.066 - Keçe filtre matı

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

Özellikleri

Model numarası	SK 3238.066
Dizayn	EMC filtre fanı için
Ürün açıklaması	Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme	Bakır-nikel-krom kaplama kimyasal elyaf
Bilgi	Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun	3238.6..
Ölçüler	Genişlik: 125 mm Yükseklik: 125 mm Derinlik: 12 mm
Filtre sınıfı	DIN EN 779 uyarınca: G2
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,015 kg
Brüt ağırlık	0,02 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Filtre matı, GY: 125x125mm, 3238 EMC için

Onaylar

Onaylar

CSA

UR + C-UR (recognized)