

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.200 Çıkış filtresi

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.200 - Çıkış filtresi Standart

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3238.200
Ürün açıklaması	Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme	ABS
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Çıkış filtresi Keçe filtre matı
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 124 mm Delik yüksekliği: 124 mm
Model no. için uygun	SK 3238.1xx
Ölçüler	Genişlik: 148,5 mm Yükseklik: 148,5 mm Derinlik: 24 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 1 filtre keçe ile Tip 12, keçe filtre ile Tip 3 Type 3R Type 4 Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,17 kg
Brüt ağırlık	0,18 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Çıkış filtresi, GY: 148,5x148,5mm

## Onaylar

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini