

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.300 Blue e+ ıkıř filtresi

Durum: 18.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.300 - Blue e+ ıkış filtresi

ıkış filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklıęa duyarlı bileşenleri korumak için kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklıęının altında olması gereken ortam havasının doğrudan beslenmesiyle yapılır.



Özellikleri

Model numarası	SK 3238.300
Dizayn	duvara monte
Fayda	Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre deęişimi Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Aletsiz montaj
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	ıkış filtresi Körüklü filtre
Montaj yuvası	Yuva genişlięi: 124 mm Delik yükseklięi: 124 mm
Model no. için uygun	SK 3238.7xx
Ölçüler	Genişlik: 148,5 mm Yükseklik: 148,5 mm Derinlik: 34,2 mm

Özellikleri

NEMA koruma sınıfı	Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,161 kg
Brüt ağırlık	0,206 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Blue e+ çıkış filtresi, 3238.7xx filtre fanı için, GY 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------	--