

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.624

## TopTherm fan-filtreler

Durum: 11.03.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.624 - TopTherm fan-filtreler EMC

Yüzeylere aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.



## Özellikleri

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası                                                          | SK 3238.624                                                                                                                                                                                                           |
| Dizayn                                                                  | duvara monte<br>EMC                                                                                                                                                                                                   |
| Ürün açıklaması                                                         | EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümlleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.                                                                                        |
| Ürün değişikliği                                                        | Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir. |
| Renk                                                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                              |
| Teslimat kapsamı                                                        | Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil                                                                                                                                                                    |
| Fan                                                                     | Eksenel, DC motor                                                                                                                                                                                                     |
| Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası) | 1 x 3238060: 36 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3238060: 46 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                |
| Hava kapasitesi serbest üfleme (keçe filtre ile) DC                     | 52 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                                  |
| Nominal çalışma gerilimi                                                | 24 V (DC)                                                                                                                                                                                                             |
| Anma akımı maks.                                                        | DC'de: 0,24 A                                                                                                                                                                                                         |
| Nominal güç Pel                                                         | DC'de: 5,7 W                                                                                                                                                                                                          |

## Özellikleri

|                                      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ölçüler                              | Genişlik: 148,5 mm<br>Yükseklik: 148,5 mm                                                                                                           |
| Montaj ölçüleri                      | Yapı derinliği: 16 mm<br>Montaj derinliği: 58,5 mm                                                                                                  |
| Montaj yuvası                        | Yuva genişliği: 124 mm<br>Delik yüksekliği: 124 mm                                                                                                  |
| Bilgi                                | Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir. |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54, keçe filtre ile<br>IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile                                                                              |
| NEMA koruma sınıfı                   | Tip 12, keçe filtre ile<br>Tip 3<br>Type 3R<br>Type 4<br>Tip 4X keçe filtre ve su geçirmez başlık ile                                               |
| Yedek sigorta                        | Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A                                                                                                           |
| Kullanım ömrü                        | 95.500 h                                                                                                                                            |
| Çalışma sıcaklığı aralığı            | -15 °C...55 °C                                                                                                                                      |
| Depolama sıcaklığı aralığı           | -30 °C...70 °C                                                                                                                                      |
| Ses basıncı seviyesi                 | DC'de: 46 dB(A)                                                                                                                                     |
| Paketteki adet                       | 1 adet                                                                                                                                              |
| Net ağırlık                          | 0,9 kg                                                                                                                                              |
| Brüt ağırlık                         | 0,92 kg                                                                                                                                             |
| Gümrük tarifesi numarası             | 84145915                                                                                                                                            |
| ETIM 9                               | EC000320                                                                                                                                            |
| ECLASS 8.0                           | 27180716                                                                                                                                            |
| Ürün açıklaması                      | SK TopTherm filtre fanı, 52 m³/h, 24 V (DC), GYD: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC                                                                        |

# Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi