

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.710 Blue e+ filtre fanı

Durum: 11.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.710 - Blue e+ filtre fanı

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 1160 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.



Özellikleri

| | |
|---|--|
| Model numarası | SK 3238.710 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ürün açıklaması | Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar. |
| Fayda | Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar Aletsiz montaj |
| Malzeme | Plastik |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil |
| Fan | Eksenel, gölge kutuplu motor |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli) | 50 Hz'de: 63 m ³ /h 60 Hz'de: 72 m ³ /h |

Özellikleri

| | |
|--|---|
| Körüklü filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı | 50 Hz'de: 49 m ³ /h 60 Hz'de: 55 m ³ /h |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı) | 50 Hz'de: 53 m ³ /h 60 Hz'de: 64 m ³ /h |
| Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı | 50 Hz'de: 40 m ³ /h 60 Hz'de: 46 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominal güç Pel | 50 Hz'de: 15,4 W 60 Hz'de: 15,8 W |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 0,2 A 60 Hz'de: 0,21 A |
| Ölçüler | Genişlik: 148,5 mm Yükseklik: 148,5 mm Derinlik: 82,5 mm |
| Montaj derinliği | 64 mm |
| Montaj yuvası | Yuva genişliği: 124 mm Delik yüksekliği: 124 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile |
| NEMA koruma sınıfı | Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A |
| Bilgi | Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -15 °C...55 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -30 °C...70 °C |
| Ses basıncı seviyesi | 50 Hz'de: 52 dB(A) 60 Hz'de: 54 dB(A) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,8 kg |

Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Brüt ağırlık | 0,859 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Ürün açıklaması | SK Blue e+ filtre fanı, 63/72 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035 |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini |