

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.208 Çıkış filtresi

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.208 - Çıkış filtresi Standart

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3239.208
Ürün açıklaması	Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme	ABS
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Çıkış filtresi Keçe filtre matı
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 177 mm Delik yüksekliği: 177 mm
Model no. için uygun	SK 3239.1xx
Ölçüler	Genişlik: 204 mm Yükseklik: 204 mm Derinlik: 24 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3 Type 3R Type 4 Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile

## Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,3 kg
Brüt ağırlık	0,4 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm

## Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK