

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.600

TopTherm fan-filtreler

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.600 - TopTherm fan-filtreler EMC

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 900 m³/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.



Özellikleri

| | |
|---|---|
| Model numarası | SK 3239.600 |
| Dizayn | duvara monte EMC |
| Ürün açıklaması | EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümlleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar. |
| Ürün değişikliği | Bağlantı terminalinin kapağı Mayıs 2024'ten itibaren TopTherm filtre fanlarının bir parçası değildir. Test sırasında normatif olarak gereksiz bulunmuştur ve fonksiyonu veya operasyonel güvenliği engellememektedir. |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Komple montaja hazır ünite, keçe filtre matı dahil |
| Fan | Eksenel, gölge kutuplu motor |
| Hava debisi (serbest üfleme) | 50 Hz'de: 100 m ³ /h 60 Hz'de: 115 m ³ /h |
| Keçe filtre matlı, çıkış filtreli hava çıkışı (adet x sipariş numarası) | 1 x 3239060: 74/87 m ³ /h 2 x 3239060: 84/98 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 0,12 A 60 Hz'de: 0,09 A |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nominal güç Pel | 50 Hz'de: 15 W 60 Hz'de: 14 W |
| Ölçüler | Genişlik: 204 mm Yükseklik: 204 mm |
| Montaj ölçüleri | Yapı derinliği: 24 mm Montaj derinliği: 90 mm |
| Montaj yuvası | Yuva genişliği: 177 mm Delik yüksekliği: 177 mm |
| Bilgi | Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir. |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile |
| NEMA koruma sınıfı | Tip 12, keçe filtre ile Tip 3 Type 3R Type 4 Tip 4X keçe filtre ve su geçirmez başlık ile |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A |
| Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C) | 50 Hz'de: 68.200 h 60 Hz'de: 68.200 h |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -15 °C...55 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -30 °C...70 °C |
| Ses basıncı seviyesi | 50 Hz'de: 46 dB(A) 60 Hz'de: 49 dB(A) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 1,1 kg |
| Brüt ağırlık | 1,237 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180716

Ürün açıklaması

SK TopTherm filtre fanı, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD:
204 x 204 x 24 mm, EMC

Onaylar

Onaylar

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK