


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3240.020**

**Boşluk kapama kapağı**

Durum: 23.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.020 - Boşluk kapama kapağı Filtre fanları/çıkış filtreleri için

Koruma sınıfını artırmak için filtre fanlarının/çıkış filtrelerinin mevcut montaj kesimlerinin kapatılması gerekiyorsa, mekanik sac işleme veya kaynaklama gerekmeksizin filtre fanı/çıkış filtresindeki kör kapak, filtre matı yerine kullanılabilir.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3240.020
Ürün açıklaması	Fan-filtrelerin/çıkış filtrelerinin mevcut olan montaj yuvalarının, koruma sınıfını arttırmak için kapatılması gerekirse mekanik bir sac işleme veya kaynak işleme gerekli olmadan, filtre matı yerine boşluk kapama kapağı kullanılabilir.
Malzeme	PE kapalı hücreli
Renk	Antrasit
Bilgi	EMC filtre fanlarında kullanıma uygun değildir.
Model no. için uygun	3240.... 3241....
Ölçüler	Genişlik: 214 mm Yükseklik: 214 mm Derinlik: 15 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	0,042 kg
Brüt ağırlık	0,047 kg

## Özellikleri

---

Gümrük tarifesi numarası	39211900
ETIM 9	EC002617
ETIM 8	EC002617
ECLASS 8.0	27189260
Ürün açıklaması	SK Boşluk kapama kapağı, SK 3240/3241 çıkış filtresi için, plastik

## Onaylar

---

Onaylar	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------	--