

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.060 Çıkış filtresi

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.060 - ıkıř filtresi EMC

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkıř filtresi kullanılabilir.



## Özellikleri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Model numarası                       | SK 3240.060  |
| Dizayn                               | EMC  |
| Ürün açıklaması                      | Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkıř filtresi kullanılabilir. |
| Malzeme                              | ABS  |
| Renk                                 | RAL 7035   |
| Teslimat kapsamı                     | ıkıř filtresi<br>EMC filtre matı  |
| Montaj yuvası                        | Yuva genişliđi: 224 mm<br>Delik yüksekliđi: 224 mm   |
| Model no. için uygun                 | SK 3240.6xx/3241.6xx   |
| Ölüler                              | Genişlik: 255 mm<br>Yükseklik: 255 mm<br>Derinlik: 25 mm   |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP54, EMC filtre matı dahil<br>EMC filtre matı ve su geçirmez başlık ile IP 56                     |
| Paketteki adet                       | 1 adet   |
| Net ađırlık                          | 0,59 kg  |
| Brüt ađırlık                         | 0,599 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası             | 39269097   |

## Özellikleri

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| ETIM 9          | EC002513                                  |
| ETIM 8          | EC002513                                  |
| ECLASS 8.0      | 27180706                                  |
| Ürün açıklaması | SK Çıkış filtresi, GY:255x255mm, EMC için |

---

## Onaylar

---

|             |   |
|-------------|---|
| Onaylar     | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimi                                |

---