

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.200 Çıkış filtresi

Durum: 20.06.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.200 - ıkış filtresi Standart

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkış filtresi kullanılabilir.



Özellikleri

Model No.	SK 3240.200
Ürün açıklaması	Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme	ABS
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	ıkış filtresi Keçe filtre matı
Montaj yuvası	Yuva genişliđi: 224 mm Delik yüksekliđi: 224 mm
Model no. için uygun	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Ölçüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 25 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3 Type 3R Type 4 Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0.56
Brüt ağırlık	0.582
Gümrük tarifesi numarası	39269097
EAN	4028177651975
E-Number Sweden	E3404361
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Onaylar

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Sertifikalar	EAC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini