

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.200 Çıkış filtresi

Durum: 27.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.200 - Çıkış filtresi Standart

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.



Özellikleri

Model numarası	SK 3240.200
Ürün açıklaması	Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir çıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme	ABS
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Çıkış filtresi Keçe filtre matı
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 224 mm Delik yüksekliği: 224 mm
Model no. için uygun	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Ölçüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 25 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3 Type 3R Type 4 Tip 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,56 kg
Brüt ağırlık	0,582 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Çıkış filtresi, GY: 255x255mm

Onaylar

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini