

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.208 Çıkış filtresi

Durum: 02.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.208 - ıkış filtresi Standart

Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkış filtresi kullanılabilir.



Özellikleri

Model numarası	SK 3240.208
Ürün açıklaması	Konveksiyonel bir havalandırma için panonun alt ve üst kısmında bir ıkış filtresi kullanılabilir.
Malzeme	ABS
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	ıkış filtresi Keçe filtre matı
Montaj yuvası	Yuva genişliđi: 224 mm Delik yüksekliđi: 224 mm
Model no. için uygun	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Ölüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 25 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 12 kee filtre/körüklü filtre ile Tip 3 Type 3R Type 4 Tip 4X kee filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, kee filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, kee filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,46 kg
Brüt ağırlık	0,56 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK