


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.308 Blue e+ çıkış filtresi

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.308 - Blue e+ ıkıř filtresi

ıkıř filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklıęa duyarlı bileřenleri korumak iin kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklıęının altında olması gereken ortam havasının doęrudan beslenmesiyle yapılır.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3240.308
Dizayn	duvara monte
Fayda	Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre deęiřimi Optimize edilmiř kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Aletsiz montaj
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	ıkıř filtresi Körüklü filtre
Montaj yuvası	Yuva genişlięi: 224 mm Delik yükseklięi: 224 mm
Model no. iin uygun	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Ölüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 45,2 mm

## Özellikleri

NEMA koruma sınıfı	Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,45 kg
Brüt ağırlık	0,665 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Blue e+ çıkış filtresi, 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx filtre fanı için, GY 255 x 255 mm, RAL 9005

## Onaylar

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------	---