

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.400 Blue e+ ıkıř filtresi

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.400 - Blue e+ ıkıř filtresi EMC

ıkıř filtresi, ilgili filtre fanıyla birlikte panolardaki ısı kaybını gidermek, panoyu havalandırmak ve sıcaklıęa duyarlı bileřenleri korumak iin kullanılır. Bu, panonun izin verilen dahili sıcaklıęının altında olması gereken ortam havasının doęrudan beslenmesiyle yapılır.



Özellikleri

Model numarası	SK 3240.400
Dizayn	duvara monte EMC
Fayda	Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre deęiřimi Optimize edilmiř kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Aletsiz montaj
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	ıkıř filtresi EMC filtre matı
Montaj yuvası	Yuva geniřlięi: 224 mm Delik yükseklięi: 224 mm
Model no. iin uygun	SK 3240.8xx/3241.8xx
Ölüler	Geniřlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 45,2 mm
NEMA koruma sınıfı	Tip 12, kee filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X kee filtre/körüklü filtre ve su geçirmez bařlık ile

Özellikleri

IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,4 kg
Brüt ağırlık	0,661 kg
Gümrük tarifesi numarası	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Blue e+ çıkış filtresi, EMC, 3240.8xx/3241.8xx, filtre fanı için, GY 255 x 255 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------	---------------------------------------------------