

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.700 Blue e+ filtre fanı

Durum: 18.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.700 - Blue e+ filtre fanı

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.



## Özellikleri

Model numarası	SK 3240.700
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.
Fayda	Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar Aletsiz montaj
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan	Diyagonal, gölge kutuplu motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)	50 Hz'de: 218 m <sup>3</sup> /h 60 Hz'de: 191 m <sup>3</sup> /h

# Özellikleri

Körüklü filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı	50 Hz'de: 191 m <sup>3</sup> /h 60 Hz'de: 161 m <sup>3</sup> /h
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)	50 Hz'de: 175 m <sup>3</sup> /h 60 Hz'de: 157 m <sup>3</sup> /h
Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı	50 Hz'de: 130 m <sup>3</sup> /h 60 Hz'de: 112 m <sup>3</sup> /h
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 33,1 W 60 Hz'de: 37,3 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,2 A 60 Hz'de: 0,21 A
Ölçüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 129 mm
Montaj derinliği	108 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 224 mm Delik yüksekliği: 224 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre/körüklü filtre IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı	Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 2 A
Bilgi	Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 48 dB(A) 60 Hz'de: 45 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	2,2 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	2,401 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Ürün açıklaması	SK Blue e+ filtre fanı, 218/191 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035

## Onaylar

Onaylar	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini