

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.810 Blue e+ filtre fanı

Durum: 11.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.810 - Blue e+ filtre fanı EMC

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 – 900 m³/s.



Özellikleri

Model numarası	SK 3240.810
Dizayn	duvara monte EMC
Ürün açıklaması	EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümlleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
Fayda	Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar Aletsiz montaj
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, EMC filtre matı dahil
Fan	Diyagonal, gölge kutuplu motor
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)	50 Hz'de: 175 m ³ /h 60 Hz'de: 157 m ³ /h

Özellikleri

Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı	50 Hz'de: 130 m ³ /h 60 Hz'de: 112 m ³ /h
Nominal çalışma gerilimi	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 35,5 W 60 Hz'de: 38,2 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 0,41 A 60 Hz'de: 0,42 A
Ölçüler	Genişlik: 255 mm Yükseklik: 255 mm Derinlik: 129 mm
Montaj derinliği	108 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 224 mm Delik yüksekliği: 224 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı	Tip 12, keçe filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A
Bilgi	Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
Çalışma sıcaklığı aralığı	-30 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-30 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 48 dB(A) 60 Hz'de: 45 dB(A)
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,82 kg
Brüt ağırlık	1,82 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180716

Ürün açıklaması

SK Blue e+ filtre fanı, EMC, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz,
GYD 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini