

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3243.066

## Keçe filtre matı

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.066 - Keçe filtre matı

Kontrol panosu bileşenlerinin kire, toza ve suya karşı etkili bir şekilde korunması için tavan fanları, filtre fanları veya termoelektrik soğutucular için yedek filtre matları.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3243.066
Dizayn	EMC filtre fanı için
Ürün açıklaması	Kademeli olarak kesilmiş fiber yapı. 100 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, DIN 53 438 uyarınca kendi kendine sönen, sınıf F1. Tozlu hava tarafı: açık yapı. Temiz hava tarafı: kapalı yapı. 10 µm tanecik büyüklüğünden itibaren neredeyse bütün toz türleri güvenilir bir şekilde filtrelenir.
Malzeme	Bakır-nikel-krom kaplama kimyasal elyaf
Bilgi	Performans verileri, koruma sınıfı ve cihaz onayları sadece orijinal Rittal filtre keçeleri kullanıldığında garanti kapsamındadır.
Model no. için uygun	3243.6.. 3244.6.. 3245.6..
Ölçüler	Genişlik: 294 mm Yükseklik: 294 mm Derinlik: 17 mm
Filtre sınıfı	DIN EN 779 uyarınca: G3
Paketteki adet	5 adet
Net ağırlık	0,14 kg
Brüt ağırlık	0,156 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK Filtre matı, GY: 294x294mm, 3243/44/45 EMC için

# Onaylar

---

Onaylar

CSA

UR + C-UR (recognized)