

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.708 Blue e+ filtre fanı

Durum: 11.04.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.708 - Blue e+ filtre fanı

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, koruma sınıfı standart olarak IP 54.



## Özellikleri

|   |  |
|---|--|
| Model numarası                                | SK 3243.708  |
| Dizayn  | duvara monte   |
| Ürün açıklaması                               | Çapraz fan teknolojisine sahip fan ve filtre üniteleri, basınca daha dayanıklıdır ve daha sabit bir hava çıkışı sağlar. Çapraz çıkış yönü, panodan daha eşit ısı dağılımı sağlar.  |
| Fayda   | Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı<br>Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi<br>Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj<br>Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar<br>Aletsiz montaj |
| Malzeme                                       | Plastik  |
| Renk  | RAL 9005   |
| Teslimat kapsamı                              | Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil   |
| Fan   | Diyagonal, 1~ kondansatör motoru   |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtrelili) | 50 Hz'de: 625 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz'de: 716 m <sup>3</sup> /h   |

# Özellikleri

|  |   |
|--|---|
| Körüklü filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı | 50 Hz'de: 565 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz'de: 645 m <sup>3</sup> /h  |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)           | 50 Hz'de: 540 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz'de: 590 m <sup>3</sup> /h  |
| Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı    | 50 Hz'de: 444 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz'de: 498 m <sup>3</sup> /h  |
| Nominal çalışma gerilimi                               | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Nominal güç Pel  | 50 Hz'de: 77,7 W<br>60 Hz'de: 106,4 W   |
| Anma akımı maks.                                       | 50 Hz'de: 0,39 A<br>60 Hz'de: 0,47 A  |
| Ölçüler  | Genişlik: 323 mm<br>Yükseklik: 323 mm<br>Derinlik: 144,5 mm   |
| Montaj derinliği                                       | 124 mm  |
| Montaj yuvası  | Yuva genişliği: 292 mm<br>Delik yüksekliği: 292 mm  |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı                   | IP 54, keçe filtre/körüklü filtre<br>IP 55, körüklü filtre ve emici mat ile<br>IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile        |
| NEMA koruma sınıfı                                     | Tip 12 keçe filtre/körüklü filtre ile<br>Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile                                    |
| Yedek sigorta  | Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A   |
| Bilgi  | Filtre fanında 3237.XXX elektrik bağlantısı cihaz üzerindeki 2 adet tek damarlı kablo ile yapılır, tüm diğer filtre fanlarında yaylı terminal ile |
| Çalışma sıcaklığı aralığı                              | -30 °C...55 °C  |
| Depolama sıcaklığı aralığı                             | -30 °C...70 °C  |
| Ses basıncı seviyesi                                   | 50 Hz'de: 62 dB(A)<br>60 Hz'de: 65 dB(A)  |
| Paketteki adet   | 1 adet  |
| Net ağırlık  | 4 kg  |

## Özellikleri

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Brüt ağırlık             | 4,297 kg   |
| Gümrük tarifesi numarası | 84145915   |
| ETIM 9                   | EC000320   |
| ETIM 8                   | EC000320   |
| ECLASS 8.0               | 27180716   |
| Ürün açıklaması          | SK Blue e+ filtre fanı, 625/716 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD<br>323 x 323 x 144,5 mm, RAL 9005 |

## Onaylar

---

|             |  |
|-------------|--|
| Onaylar     | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini   |