

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.800 Blue e+ filtre fanı

Durum: 12.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.800 - Blue e+ filtre fanı EMC

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 – 900 m³/s.



Özellikleri

| | |
|--|--|
| Model numarası | SK 3243.800 |
| Dizayn | duvara monte EMC |
| Ürün açıklaması | EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümlleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar. |
| Fayda | Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar Aletsiz montaj |
| Malzeme | Plastik |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Komple montaja hazır ünite, EMC filtre matı dahil |
| Fan | Diagonal, 1~ kondansatör motoru |
| Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı) | 50 Hz'de: 540 m ³ /h 60 Hz'de: 590 m ³ /h |

Özellikleri

| | |
|---|---|
| Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı | 50 Hz'de: 444 m ³ /h 60 Hz'de: 498 m ³ /h |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominal güç Pel | 50 Hz'de: 77,7 W 60 Hz'de: 106,4 W |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 0,39 A 60 Hz'de: 0,47 A |
| Ölçüler | Genişlik: 323 mm Yükseklik: 323 mm Derinlik: 144,5 mm |
| Montaj derinliği | 124 mm |
| Montaj yuvası | Yuva genişliği: 292 mm Delik yüksekliği: 292 mm |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 54, keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile |
| NEMA koruma sınıfı | Tip 12, keçe filtre ile Tip 3, 3R, 4, 4X keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A |
| Bilgi | Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir. |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -30 °C...55 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -30 °C...70 °C |
| Ses basıncı seviyesi | 50 Hz'de: 62 dB(A) 60 Hz'de: 65 dB(A) |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 4,04 kg |
| Brüt ağırlık | 4,248 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |

Özellikleri

ECLASS 8.0

27180716

Ürün açıklaması

SK Blue e+ filtre fanı, EMC, 540/590 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz,
GYD 323 x 323 x 144,5 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini