

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.810 Blue e+ filtre fanı

Durum: 14.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.810 - Blue e+ filtre fanı EMC

Yüzeyle aletsiz olarak monte etmek için EMC ekranlamalı komple fan ünitesi. Hava kapasitesi 20 – 900 m³/s.



Özellikleri

Model numarası	SK 3245.810
Dizayn	duvara monte EMC
Ürün açıklaması	EMC fan ve filtre üniteleri, yüksek koruma / sönümlleme etkisi sunar ve EN 61587-3 uyarınca 2. seviye gereksinimleri karşılar.
Fayda	Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar Aletsiz montaj
Malzeme	Plastik
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Komple montaja hazır ünite, EMC filtre matı dahil
Fan	Diyagonal, EC motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)	50 Hz'de: 931 m ³ /h

Özellikleri

Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı	50 Hz'de: 728 m ³ /h
Nominal çalışma gerilimi	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel	50 Hz'de: 174,6 W
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,52 A
Ölçüler	Genişlik: 323 mm Yükseklik: 323 mm Derinlik: 156 mm
Montaj derinliği	136 mm
Montaj yuvası	Yuva genişliği: 292 mm Delik yüksekliği: 292 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı	IP51 keçe filtre ile IP 56, keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı	Tip 12, keçe filtre ile Tip 3, 3R keçe filtre ve su geçirmez başlık ile
Bilgi	Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
Çalışma sıcaklığı aralığı	-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-25 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 72 dB(A)
Arayüzler	0 - 10 V/PWM girişi Hız çıkışı
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	4,01 kg
Brüt ağırlık	4,218 kg
Gümrük tarifesi numarası	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Özellikleri

Ürün açıklaması

SK Blue e+ filtre fanı, EMC 931 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz,
GYD 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035

Onaylar

Onaylar

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi