

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3273.500

TopTherm, tavan monteli klima Blue e

Durum: 26.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3273.500 - TopTherm, tavan monteli klima Blue e

Toplam soğutma gücü 0,50 - 4,00 kW

500 W ile 4.000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.



Özellikleri

Model numarası	SK 3273.500
Dizayn	çatı üstü
Ürün açıklaması	Entegre e-Comfort kontrol ünitesi ve elektrikli kondensat buharlaştırma enerji verimli Blue e tavan tipi soğutma cihazları.
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Ürün değişikliği	Soğutucu, 31 Aralık 2026 tarihine kadar R134a soğutma sıvısıyla sunulur. 1 Ocak 2025 itibariyle cihaz ABD pazarı için artık GWP gereksinimlerini karşılamamaktadır. Alternatif olarak, bir Blue e+ soğutma cihazının kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035

Özellikleri

Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,2 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,85 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,87 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bilgi	3273.500 tavan tipi soğutma cihazı düşük gürültü seviyesi nedeniyle ofis uygulamaları için de kullanılabilir.
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 5,2 A 60 Hz'de: 5,4 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 15,5 A 60 Hz'de: 16,5 A
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 1.760 m ³ /h İç devre: 440 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23
Dizayn	çatı üstü
Ölçüler	Genişlik: 597 mm Yükseklik: 417 mm Derinlik: 475 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 eşdeğeri (CO2e): 1 t
Elektriksel bağlantı türü	Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Açılma süresi	100 %
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)

Özellikleri

Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,51 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,53 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,73 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Ses basıncı seviyesi	50 Hz'de: 51 dB(A)
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	47,5 kg
Brüt ağırlık	50 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Tavan monteli klima, ofis için, 1200W, 230V

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK
-------------	---