


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.800

Filtre elyafı

Durum: 10.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.800 - Filtre elyafı Klimalar, İklim/profil kapısı, hava/hava ısı eşanjörleri ve Chiller için

Tozlu ortamlarda, filtre matlarının kullanılması önerilir. Bu, cihazların temizlenmesini kolaylaştırır. Kirlenme seviyesine bağlı olarak, filtre düzenli olarak değiştirilmelidir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3285.800
Ürün açıklaması	Rittal klimalarının bakım gereksinimleri düşüktür ve filtre matları olmadan teslim edilir. Aşırı koşullarda filtre matları kullanılabilir.
Fayda	Sıcaklığa dayanıklı -40 °C...+80 °C
Malzeme	Açık hücreli poliüretan köpük
Model no. için uygun	3184.837 / 3484.837 3185.83x / 3485.83x 3185.53x / 3485.53x
Ölçüler	Genişlik: 360 mm Yükseklik: 297 mm Derinlik: 10 mm
Şunlar için uygun	Pano tipi: Blue e+ soğutma cihazları
Filtre sınıfı	DIN EN 779 uyarınca: G2 DIN EN ISO 16890 uyarınca: ISO Coarse %50 (Kaba toz filtre grubu)
Paketteki adet	3 adet
Net ağırlık	0,075 kg
Brüt ağırlık	0,089 kg
Gümrük tarifesi numarası	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Ürün açıklaması	SK filtre matı, klima 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.53x/3485.53x, GYD: 360 x 297 x 10 mm için