

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3285.910 Metal filtreler

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3285.910 - Metal filtreler

Yıkanabilir metal filtreler, özellikle tozlu veya yağlı ortam havası olan alanlarda kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğunlaştığında, mevcut olan parçacıklar metale yapışır. Bunlar, su veya yağ çözücü deterjanlarla kolayca yıkanabilir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3285.910
Ürün açıklaması	Klimalar özellikle toz ve yağ içeren bir ortamda ise yıkanabilir metal filtreler kullanılmalıdır. Metal yüzeylerde hava veya buhar yoğunlaştığında, mevcut olan parçacıklar metale yapışır ve su veya yağ gideren temizleme maddeleri ile sorunsuz bir şekilde yıkanabilir.
Malzeme	Alüminyum
Model no. için uygun	3186.93x / 3486.93x 3187.93x / 3487.93x 3188.94x / 3488.94x 3189.94x / 3489.94x 3186.63x / 3486.63x 3187.63x / 3487.63x 3188.64x / 3488.64x 3189.64x / 3489.64x 3334.400 / 3434.400 3334.450 / 3434.450
Ölçüler	Genişlik: 380 mm Yükseklik: 355 mm Derinlik: 10 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	0,374 kg
Brüt ağırlık	0,424 kg
Gümrük tarifesi numarası	84219990
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Özellikleri

Ürün açıklaması

SK Metal filtre, soğutma üniteleri ve Çiller için, SK 3186./3486.,
3187./3487., 3188./3488., 3189./3489., 3334.400/3434.400,
3334.450/3434.450, GYD: 380 x 358 x 10 mm