

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3301.392

## Hava kanalı

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: [rittal.com/tr-tr](http://rittal.com/tr-tr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.392 - Hava kanalı yan hava iletimi için

Yan hava emmeli siviçlerin soğuk hava girişi için.

## Özellikleri

Model numarası	SK 3301.392
Ürün açıklaması	Yandan hava giriqli 19" IT ekipmanın soğuk hava girişi için pasif hava kanalı. Hava yönlendirme sacları ile montaj seviyesi etrafında çok yönlü bölümlenme ve hava akışının hedefli yönetimi ile birlikte kullanım için uygundur.
Fayda	19" IT ekipmanına daha iyi hava girişi için yan hava iletimli Entegre membran kılıf arkaya kablo geçişi imkanı sunar Derinlik deęiştirilebilir
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Hava kanalı 19" profil raylara sabitleme için adaptör Hava yönlendirme sacında kalan dikey deliklerin kapatılması için manyetik bant
Montaj seçenekleri	TS IT 19" profil rayları için TS IT 19" montaj çerçevesi için 19" montaj dikmesi, standart
Montaj talimatı	Sadece ön 19" kurulum düzlemine monte edilebilir Sadece hava yönlendirme sacının 19" dikey açıklıklarının bulunduğu yere monte edilebilir
Ölçüler	Yükseklik: 2 U
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT VX IT Genişlik: 800 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	1,55 kg

## Özellikleri

Brüt ağırlık	1,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)	6,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama	Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC011217
ETIM 8	EC011217
ECLASS 8.0	22410601
Ürün açıklaması	SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005