

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.300

**TopTherm, duvara monte soğutma
cihazı Blue e**

Durum: 28.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.300 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.



Özellikleri

Model numarası	SK 3302.300
Dizayn	duvara monte Yatay
Ürün açıklaması	Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,16 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Özellikleri

Anma akımı maks.	50 Hz'de: 1,6 A 60 Hz'de: 1,7 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 4,3 A 60 Hz'de: 5,3 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 310 m ³ /h İç devre: 310 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Dizayn	duvara monte
Özel yapı biçimi	Yatay
Ölçüler	Genişlik: 525 mm Yükseklik: 340 mm Derinlik: 153 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,15 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,09 t
Sıcaklık kontrolü	Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	30 °C...52 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	25 bar

Özellikleri

Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	14,07 kg
Brüt ağırlık	15,64 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Yatay monteli klima, 300W, 230V

Onaylar

Onaylar	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK