

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.504

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X

Durum: 15.10.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.504 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

500 W ile 2.500 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.



Özellikleri

Model No.	SK 3303.504
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Renk	RAL 7001
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi

Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,6 A 60 Hz'de: 2,6 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 5,1 A 60 Hz'de: 6,4 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 315 m ³ /h İç devre: 265 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 285 mm Yükseklik: 620 mm Derinlik: 298 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ eşdeğeri (CO ₂ e): 0,11 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...50 °C

Özellikleri

Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
-----------------	--

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
--	--------

Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
---------------	--

Model No. bilgisi	Dahili elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı yoktur
-------------------	--

Paketteki adet	1 adet
----------------	--------

Net ağırlık	36
-------------	----

Brüt ağırlık	39.375
--------------	--------

Gümrük tarifesi numarası	84158200
--------------------------	----------

EAN	4028177384255
-----	---------------

ETIM 9	EC000855
--------	----------

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
---------	--

Sertifikaalar	EAC
---------------	-----

Açıklamalar	FCC Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK
-------------	--
