

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.508

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4

Durum: 05.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.508 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji verimli Blue e duvara monte klimalar , koruma sınıfı UL Type 3R/4, 12.



Özellikleri

Model numarası	SK 3303.508
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü UL Type 3R/4, 12.
Fayda	Dış alan kurulumu için uygundur Blue e teknolojisi E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi

Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,44 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,5 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,23 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,32 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,6 A 60 Hz'de: 2,6 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 5,1 A 60 Hz'de: 6,4 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 315 m ³ /h İç devre: 265 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,13 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,22
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 285 mm Yükseklik: 620 mm Derinlik: 298 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,11 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
İşletme sıcaklığı	+10 °C ortam sıcaklığından kompresör soğutma modu. -20 °C ile +10 °C arasındaki sıcaklık aralığında, yalnızca iç mekan fanı etkindir.
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C

Özellikleri

Ayar aralığı	20 °C...50 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,35 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Ürün numarasına dair not	Dahili elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı yoktur
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	28,5 kg
Brüt ağırlık	38,5 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Blue e duvara monte klima, UL Type 3R/4, 0,44 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, çelik sac, GYD: 285 x 620 x 298 mm

Onaylar

Onaylar	C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Açıklamalar	Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK