

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.518

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4

Durum: 22.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.518 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji verimli Blue e duvara monte klimalar , koruma sınıfı UL Type 3R/4, 12.



Özellikleri

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model numarası | SK 3303.518 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ürün açıklaması | Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü UL Type 3R/4, 12. |
| Fayda | Dış alan kurulumu için uygundur Blue e teknolojisi E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir |
| Malzeme | Çelik sac |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,5 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,28 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 115 V, 1~, 60 Hz |
| Ürün numarasına dair not | Dahili elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı yoktur |
| Anma akımı maks. | 60 Hz'de: 5,7 A |
| Başlangıç akımı (maks.) | 60 Hz'de: 11,5 A |
| Hava debisi (serbest üfleme) | Dış devre: 345 m ³ /h İç devre: 280 m ³ /h |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,35 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ölçüler | Genişlik: 285 mm Yükseklik: 620 mm Derinlik: 298 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | Dış devre IP 34 İç devre IP 56 |
| Protection category NEMA | UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12 |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı | Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,19 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,12 t |
| Sıcaklık kontrolü | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C...50 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 50 °C |
| İşletme sıcaklığı | +10 °C ortam sıcaklığından kompresör soğutma modu. -20 °C ile +10 °C arasındaki sıcaklık aralığında, yalnızca iç mekan fanı etkindir. |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C...70 °C |
| Ayar aralığı | 20 °C...50 °C |

Özellikleri

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal güç Pel | Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,37 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,45 kW |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 28 bar |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 30,5 kg |
| Brüt ağırlık | 36,5 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Ürün açıklaması | SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 0.55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 285 x 620 x 298 mm, |

Onaylar

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onaylar | C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK |