

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.520

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e

Durum: 06.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.520 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde "enine" ve "yassı" olarak satışa sunulmaktadır.



Özellikleri

Model numarası	SK 3303.520
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 0,5 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 0,66 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,4 kW

Özellikleri

Nominal çalışma gerilimi	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,9 A 60 Hz'de: 3,3 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 5,9 A 60 Hz'de: 7,3 A
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 315 m ³ /h İç devre: 265 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 280 mm Yükseklik: 550 mm Derinlik: 210 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,24 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,44 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A
Paketteki adet	1 adet

Özellikleri

Net ağırlık	16,15 kg
-------------	----------

Brüt ağırlık	17 kg
--------------	-------

Gümrük tarifesi numarası	84158200
--------------------------	----------

ETIM 9	EC000855
--------	----------

ETIM 8	EC000855
--------	----------

ECLASS 8.0	27180704
------------	----------

Onaylar

Açıklamalar

Uygunluk bildirimini