


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.508

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4

Durum: 04.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.508 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

500 W ila 2.500 W güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-Comfortcontroller kontrol cihazlı ve elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcılı (1000 W ve üzeri) enerji verimli Blue e duvara monte klimalar , koruma sınıfı UL Type 3R/4, 12.



Özellikleri

| | |
|------------------|--|
| Model numarası | SK 3304.508 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ürün açıklaması | Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü UL Type 3R/4, 12. |
| Fayda | Dış alan kurulumu için uygundur Blue e teknolojisi E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir |
| Malzeme | Çelik sac |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,91 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,9 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 4,1 A 60 Hz'de: 5,1 A |
| Başlangıç akımı (maks.) | 50 Hz'de: 12 A 60 Hz'de: 14 A |
| Hava debisi (serbest üfleme) | Dış devre: 805 m ³ /h İç devre: 600 m ³ /h |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ölçüler | Genişlik: 405 mm Yükseklik: 1.020 mm Derinlik: 358 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | Dış devre IP 34 İç devre IP 56 |
| Protection category NEMA | UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12 |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı | Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,325 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,21 t |
| Sıcaklık kontrolü | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C...50 °C |
| İşletme sıcaklığı | +10 °C ortam sıcaklığından kompresör soğutma modu. -20 °C ile +10 °C arasındaki sıcaklık aralığında, yalnızca iç mekan fanı etkindir. |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C...70 °C |
| Ayar aralığı | 20 °C...50 °C |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| Nominal güç Pel | Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,66 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,77 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,89 kW |
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 28 bar |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 55 kg |
| Brüt ağırlık | 60 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Ürün açıklaması | SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1020 x 358 mm, |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFTA |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK |