

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.514

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X

Durum: 05.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.514 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

500 W ile 2.500 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.



Özellikleri

| | |
|------------------|---|
| Model numarası | SK 3304.514 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ürün açıklaması | Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X. |
| Fayda | E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L) |
| Renk | RAL 7001 |
| Teslimat kapsamı | Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı | Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,81 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,1 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 8,7 A 60 Hz'de: 9,7 A |
| Başlangıç akımı (maks.) | 50 Hz'de: 26 A 60 Hz'de: 28 A |
| Hava debisi (serbest üfleme) | Dış devre: 805 m ³ /h İç devre: 600 m ³ /h |
| Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 | Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52 |
| Dizayn | duvara monte |
| Ölçüler | Genişlik: 405 mm Yükseklik: 1.020 mm Derinlik: 358 mm |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | Dış devre IP 34 İç devre IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Soğutucu madde/soğutucu sıvı | Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,325 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,21 t |
| Sıcaklık kontrolü | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 10 °C...55 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | -40 °C...70 °C |
| Ayar aralığı | 20 °C...50 °C |
| Nominal güç Pel | Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,66 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,77 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 0,89 kW |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 25 bar |
| Yedek sigorta | Transformatör koruma şalteri: 11...16 A |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 60 kg |
| Brüt ağırlık | 65 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Ürün açıklaması | SK Blue e klima, duvara monte, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, paslanmaz çelik, GYD: 405 x 1020 x 358 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|--|
| Onaylar | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
| Açıklamalar | FCC Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK |