

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3304.542

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e

Durum: 12.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3304.542 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı

Blue e 0,3 - 4 kW

300 W - 4000 W güç sınıflarında, ve 1000 W'tan itibaren entegre elektrikli yoğuşma buharlaştırması bulunan enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar. Özel ölçülerde “enine” ve “yassı” olarak satışa sunulmaktadır.

Özellikleri

Model numarası	SK 3304.542
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Enerji tasarruflu Blue e duvara monte klimalar; 300 W - 4000 W çıkış kategorilerinde, entegre elektrikli yoğuşma evaporatörlü (1000 W'tan itibaren)
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 0,88 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 0,99 W
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,2 A 60 Hz'de: 2,1 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 11,5 A 60 Hz'de: 12,7 A

Özellikleri

Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
L35

Dizayn duvara monte

EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı Dış devre IP 34
İç devre IP 54

Protection category NEMA UL Type 12

Soğutucu madde/soğutucu sıvı Soğutucu gaz: R-513A
Miktar: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,46 t

Sıcaklık kontrolü e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)

Çalışma sıcaklığı aralığı 10 °C...55 °C

Depolama sıcaklığı aralığı -40 °C...70 °C

Ayar aralığı 20 °C...55 °C

Nominal güç Pel Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,76 kW
Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,93 kW

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) 25 bar

Yedek sigorta Motor koruma şalteri: 6,3...10 A

Paketteki adet 1 adet

Net ağırlık 50,001 kg

Brüt ağırlık 50,001 kg

Gümrük tarifesi numarası 84158200

ETIM 9 EC000855

ETIM 8 EC000855

ECLASS 8.0 27180704

Onaylar

Onaylar

Sertifikalar	EAC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi