

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.130

Duvara monte klimalar

Durum: 18.07.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.130 - Duvara monte klimalar Basic kontrolör

500 W ile 4000 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş temel kontrol cihazlı, kondenserde RiNano kaplamalı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı duvar tipi soğutma cihazları.



Özellikleri

Model No.	SK 3305.130
Malzeme	Çelik sac
Teslimat kapsamı	Bağlantı için hazır kablolu Delik şablonu Sabitleme malzemesi
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1.500 W Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1.510 W Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 850 W Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1.020 W
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 5,6 A 60 Hz'de: 6,2 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 22 A 60 Hz'de: 24 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 900 m³/h İç devre: 800 m³/h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Dizayn	duvara monte

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 400 mm Yükseklik: 950 mm Derinlik: 260 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 54
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R134a Miktar: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,86 t
Sıcaklık kontrolü	Basiscontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	20 °C...55 °C
Ayar aralığı	30 °C...55 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 850 W Nominal güç L35 L35/60 Hz: 1.000 W Nominal güç L35 L50/50 Hz: 1.000 W Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1.160 W
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 16...16 A
Paketteki adet	1 adet
EAN	4028177560208
ECLASS 8.0	27180704

Onaylar

Sertifikalar	EAC
Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Uygunluk bildirimi UK