

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.544

TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X

Durum: 11.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.544 - TopTherm, duvara monte soğutma cihazı Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

500 W ile 2.500 W arasında güç sınıflarında, standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.



Özellikleri

Model numarası	SK 3305.544
Dizayn	duvara monte
Ürün açıklaması	Standart olarak entegre edilmiş e-konfor kontrol cihazlı ve elektrikli kondanser buharlaşmalı enerji verimli Blue e duvar tipi soğutma cihazları. Koruma türü NEMA 4X.
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Paslanmaz çelik 1.4404 (AISI 316L)
Renk	RAL 7001
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondanser Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik şablonu Sabitleme malzemesi Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı

Özellikleri

DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 1,61 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,1 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 2,5 A 60 Hz'de: 2,8 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 12,2 A 60 Hz'de: 11,3 A
Hava debisi (serbest üfleli)	Dış devre: 950 m ³ /h İç devre: 540 m ³ /h
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 2 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,64
Dizayn	duvara monte
Ölçüler	Genişlik: 405 mm Yükseklik: 1.020 mm Derinlik: 358 mm
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 34 İç devre IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,61 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ eşdeğeri (CO ₂ e): 0,38 t
Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...50 °C
Nominal güç Pel	Nominal güç L35 L35/50 Hz: 0,8 kW Nominal güç L35 L35/60 Hz: 0,98 kW Nominal güç L35 L50/50 Hz: 0,87 kW Nominal güç L35 L50/60 Hz: 1,15 kW

Özellikleri

İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	28 bar
Yedek sigorta	Motor koruma şalteri: 6,3...10 A
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	58 kg
Brüt ağırlık	63 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK Yan pnl-kapı monteli klima, 1500W, 400V, Nema 4X, paslanmaz

Onaylar

Onaylar	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Açıklamalar	FCC Uygunluk bildirimini Declaration of conformity - F-gas regulation Uygunluk bildirimini UK