

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3310.700

**Modüler iklimlendirme kontrol
konsepti - soğutma modülü Blue e**

Durum: 28.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3310.700 - Modüler iklimlendirme kontrol konsepti - soğutma modülü Blue e Toplam soğutma gücü 1,50 - 2,50 kW

Klima kapıları için soğutma modülleri. 1500 W'tan 2500 W'a kadar soğutma gücü.



Özellikleri

Model numarası	SK 3310.700
Ürün açıklaması	Bütün soğutma modülleri, tüm klima kapılarıyla kombine edilebilir. Soğutma modülleri standart olarak
Fayda	E-Comfort kontrolörlü 500 W soğutma gücünden itibaren soğutma cihazları için Blue e IoT adaptörü üzerinden IoT arayüzüne bağlanabilir
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Hidrofobik RiNano kaplamalı kondenser Klima kapısına montaj için hazırlanmış soğutma modülü Entegre elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu)
Anma akımı maks.	50 Hz'de: 8,1 A 60 Hz'de: 10,1 A
Başlangıç akımı (maks.)	50 Hz'de: 22 A 60 Hz'de: 24 A
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35	1,47 kW/1,88 kW
Nominal güç Pel 50/60 Hz L35 L35	1,63 kW/2,09 kW

Özellikleri

Sıcaklık kontrolü	e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C)
60 Hz'de	10,1 A
Bilgi	100 veya 200 mm yüksekliğinde bir baza, verimli işletim için gereklidir
Hava debisi (serbest üfleme)	Dış devre: 1.100 m ³ /h İç devre: 1.100 m ³ /h
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 1 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,63 t
Enerji verimlilik oranı 50/60 Hz L35 L35	Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84 Soğutma gücü kat sayısı L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Çalışma sıcaklığı aralığı	10 °C...55 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	30 bar
Yedek sigorta	Otomatik devre kesici/erime koruması: 16 A
Ayar aralığı	20 °C...53 °C
DIN EN 14511 uyarınca toplam soğutma performansı	Soğutma gücü L35 L35/50 Hz: 2,7 kW Soğutma gücü L35 L35/60 Hz: 2,75 kW Soğutma gücü L35 L50/50 Hz: 1,72 kW Soğutma gücü L35 L50/60 Hz: 1,82 kW
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	72 kg
Brüt ağırlık	77 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Ürün açıklaması	SK Modüler iklimlendirme kontrol konsepti, soğutma modülü Blue e, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Onaylar

Onaylar

UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)

Açıklamalar

Uygunluk bildirimi
Declaration of conformity - F-gas regulation