

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.016 Fan modülü

Durum: 21.12.2025 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.016 - Fan modülü LCP Rack/Inline CW için

Soğutma kapasitesinin arttırılır. İlave olarak bir yedeklemeye ulaşılabilir veya çekilen elektrik akımı azaltılabilir.



Özellikleri

Model numarası	SK 3311.016
Ürün açıklaması	Soğutma gücünü arttırmak için LCP'lere sonradan fan modülleri monte edilebilir. İlave entegrasyon ile ayrıca ilave bir yedeklilik elde edilebilir veya LCP'nin elektrik gücü tüketimi azaltılabilir.
Fayda	İşletim sırasında bağlanabilir Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
Çalışma şekli	Fan modüllerini bir LCP'ye takarak, hava performansı ve dolayısıyla ilgili varyantın soğutma gücü artırılır. Soğutma kapasitesi yeterliyse, fan modülleri ekleri yedek olarak kullanılabilir. Fanları gerekli hava hacmi akışının ötesinde uyarlayarak, fanlar daha düşük hızda çalıştığı için elektrik enerjisi tüketimi azaltılabilir. Cihazın gürültü seviyesi de önemli ölçüde azaltılır.
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	1 fan ünitesi EC fanı Bağlantı için hazır kablolu Montaj malzemeleri dahil

Özellikleri

Bilgi	LCP SK 3311.238/.538 (maks. 30 kW) için bir fan modülü standart olarak teslim edilir. Maksimum soğutma kapasitesi olan 30 kW'a erişmek için, Müşteri/ Servis iki ilave fan monte etmelidir. LCP SK 3311.268/.568 (maks. 55 kW) için dört fan modülü ile teslim edilir. Maksimum soğutma kapasitesi olan 55 kW'a erişmek için, Müşteri/ Servis iki ilave fan monte etmelidir. LCP SK 3311.148/.548 (maks. 30 kW) için iki fan modülü ile standart teslimatı. Maksimum soğutma kapasitesi olan 30 kW'a erişmek için, Müşteri/ Servis iki ilave fan monte etmelidir.
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	16.755
Brüt ağırlık	19.092
Gümrük tarifesi numarası	8414590099
EAN	4028177689824
EAN11 (UC)	87735
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716