

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.160

Hava yönlendirme kiti

Durum: 13.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.160 - Hava yönlendirme kiti LCP Hybrid için

Hava akımı yönlendirme kiti hava akımını büyük basınç kayıpları olmaksızın LCP Hybrid'in ısı eşanjörüne yönlendirir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3311.160
Ürün açıklaması	Hava yönlendirme kiti 19" montaj çerçevesinin arka alanında üstte ve altta monte edilmiş olan iki adet takılabilir çelik sac elemanından oluşur. Elemanlar 19" montaj çerçevesinin üst alanında monte edilmiş olan IT ekipmanlarının hava akımını büyük bir basınç kaybı olmadan LCP Hybrid'in ısı eşanjörüne iletir. Hava yönlendirme sacları 19" montaj çerçevesinin derinlik çıtalrı arasına monte edilir ve 600 mm ve 800 mm genişlikte bir kabine monte edilmiş olabilir.
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 9005
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler	Genişlik: 529 mm Yükseklik: 110 mm
Paketteki adet	2 adet
Net ağırlık	2,2 kg
Brüt ağırlık	2,32 kg
Gümrük tarifesi numarası	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm