

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.360

Sıvıya dönüştürme ünitesi

Durum: 02.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.360 - Sıvıya dönüştürme ünitesi LCP DX için

Kondenser üniteleri, soğutucu sıvı tabanlı LCP'leri çalıştırmak için gereklidir. Üniteler donanıma bağlı olarak harici bir kondensere ve fana ya da ilave bir serbest soğutucuya sahip olabilir. Serbest soğutuculu model LCP DX/FC kombinasyon modeli için gereklidir. Üniteler tavan ve duvar montajı için uygundur.

Özellikleri

Model numarası	SK 3311.360
Dizayn	Kondenser
Ürün açıklaması	Kondenser ünitesi soğutucu gaz bazlı LCP'lerin işletimi için gereklidir ve harici kondenser ile birlikte soğutucu madde devresindeki basınç yardımıyla devir sayısı kontrollü olarak işletilen iki fanı içerir.
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Yüzey	Toz kaplamalı, galvanize
Renk	RAL 9003
Teslimat kapsamı	Montaj malzemeleri dahil
Maks. soğutma gücü	12 kW
Sıcaklık kontrolü	Devir sayısı kontrollü fan
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R410A Soğutucu akışkan: -
Ölçüler	Genişlik: 1.303 mm Yükseklik: 915 mm Derinlik: 620 mm
Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı	2
Nominal çalışma gerilimi	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	38 kg

Özellikleri

Brüt ağırlık	64 kg
Gümrük tarifesi numarası	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	LCP Rack/Inline DX için hava soğutmalı hibrit kondenser, tavana/duvara montaj için, güç kaynağı: 230 V, 1~, 50/60 Hz, GYD: 1308x928x620 mm, RAL 9003