

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.380

Sıvıya dönüştürme ünitesi

Durum: 05.07.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.380 - Sıvıya dönüştürme ünitesi LCP DX için

Kondenser üniteleri, soğutucu sıvı tabanlı LCP'leri çalıştırmak için gereklidir. Üniteler donanıma bağlı olarak harici bir kondensere ve fana ya da ilave bir serbest soğutucuya sahip olabilir. Serbest soğutuculu model LCP DX/FC kombinasyon modeli için gereklidir. Üniteler tavan ve duvar montajı için uygundur.



Özellikleri

Model numarası	SK 3311.380
Dizayn	Serbest soğutuculu kondenser
Malzeme	Çelik sac, boyalı
Yüzey	Toz kaplamalı, galvanize
Renk	RAL 9003
Teslimat kapsamı	Temel cihaz ve harici kondenser ünitesi Montaj malzemeleri dahil
Maks. soğutma gücü	35 kW
Sıcaklık kontrolü	Devir sayısı kontrollü fan
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R410A Soğutucu akışkan: Su glikol
Ölçüler	Genişlik: 3.048 mm Yükseklik: 1.270 mm Derinlik: 1.100 mm
Toplam soğutma gücü/fan modülü sayısı	2
Nominal çalışma gerilimi	400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	235 kg
Brüt ağırlık	290 kg
Gümrük tarifesi numarası	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Ürün açıklaması	LCP Inline DX/FC 35 kW için hava soğutmalı hibrit kondenser, çatı montajı için (duvar montajı lütfen ayrıca sorunuz), besleme gerilimi: 400 V, 3~, 50/60 Hz, GYD: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003