

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.800

Blue e+ IT tavan monteli klima

Durum: 13.04.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.800 - Blue e+ IT tavan monteli klima

Blue e + teknolojisinin kullanılması, bu paketi ideal olarak IT kasalarının enerji tasarruflu olarak soğutma gereksinimlerine uygun hale getirir. IoT arayüzleri ile birlikte, izleme ve enerji yönetiminin yanı sıra çeşitli sistemler ile iletişimi destekler.

Özellikleri

Model numarası	SK 3312.800
Dizayn	çatı üstü
Ürün açıklaması	Blue e+ teknolojisinin kullanılması, bu paketi ideal olarak IT rack kabinlerinin enerji tasarruflu olarak soğutulmasına ilişkin gereksinimlere uygun hale getirir. IoT arayüzleri ile birlikte kullanıldığında, izleme ve enerji yönetiminin yanı sıra çeşitli sistemlerle iletişim desteklenir.
Fayda	Devir sayısı kontrollü bileşenler ve Heat Pipe teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında kullanım Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
Teknik özellikler	Bu pakette listelenen münferit bileşenler için daha fazla bilgi, talimat ve teknik verileri ilgili ürün sayfalarında bulabilirsiniz
Malzeme	Çelik sac
Renk	RAL 7035
Teslimat kapsamı	Aşağıdaki bileşenlerden oluşan paket: IoT Arayüzü (3124.300) Sıcaklık sensörü (3124.400) Bağlantı kablosu (7030.091) Cırt bantlı kablo tutucu (7111.350) Tavan monteli klima (3185.730)
Faydalı soğutma gücü L30 L22	1.600 W
Nominal çalışma gerilimi	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç	0,75 kW
Elektriksel bağlantı türü	Takılabilir bağlantı terminal bloğu

Özellikleri

Ölçüler	Genişlik: 700 mm Yükseklik: 308 mm Derinlik: 560 mm
Açılma süresi	100 %
Sıcaklık kontrolü	e+ Denetçi
Protokoller	OPC-UA SNMPv1 SNMPv2 SNMPv3 Modbus/TCP TCP/IPv4 TCP/IPv6 Radius Telnet SSH FTP SFTP HTTP HTTPS NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20 °C...55 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)	24 bar
Depolama sıcaklığı aralığı	-40 °C...70 °C
Ayar aralığı	20 °C...50 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP	Dış devre IP 54 körüklü filtrelili İç devre IP 54 körüklü filtrelili
Soğutucu madde/soğutucu sıvı	Soğutucu gaz: R-513A Miktar: 0,6 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO2 eşdeğeri (CO2e): 0,38 t

Özellikleri

Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	50 kg
Brüt ağırlık	54 kg
Gümrük tarifesi numarası	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Ürün açıklaması	SK IT roof-mounted cooling unit Blue e+, 1.6 kW, for energy-efficient cooling of IT racks

Onaylar

Açıklamalar	Uygunluk bildirimi Declaration of conformity - F-gas regulation
-------------	--