

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.802

Tavan sacı

Durum: 13.03.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.802 - Tavan sacı Blue e+ IT tavan monteli klima için

Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk; tavan monteli klimanın pano üzerinde ortalananak şekilde konumlandırılması için düzenlenmiştir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3312.802
Ürün açıklaması	Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Montaj talimatı	Montaj için mevcut kapalı tavan sacının sabitleme malzemesi kullanılacaktır Elektrikli yoğuşma buharlaştırıcısı SK 3355.720, 19" seviyesiyle çakışma nedeniyle kullanılamaz. Yoğuşma tahliyesi, sağlanan hortum aracılığıyla yapılmalıdır.
Model no. için uygun	3312.800
Şunlar için uygun	Pano tipi: TS IT Genişlik: = 800 mm Derinlik: = 1.000 mm
Paketteki adet	1 adet
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Ürün açıklaması	SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035