

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.807

Tavan sacı

Durum: 03.06.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.807 - Tavan sacı Blue e+ IT tavan monteli klima için

Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk; tavan monteli klimanın pano üzerinde ortalanacak şekilde konumlandırılması için düzenlenmiştir.

Özellikleri

Model numarası	SK 3312.807
Ürün açıklaması	Tavan monteli klima montajı için. Tavan sacındaki boşluk
Malzeme	Çelik sac
Yüzey	Boyalı
Renk	RAL 7035
Montaj talimatı	Montaj için mevcut kapalı tavan sacının sabitleme malzemesi kullanılacaktır Elektrikli yoğuşma buharlaştırıcısı SK 3355.720, 19" seviyesiyle çakışma nedeniyle kullanılamaz. Yoğuşma tahliyesi, sağlanan hortum aracılığıyla yapılmalıdır.
Model no. için uygun	3312.800 3185.730
Şunlar için uygun	Pano tipi: VX IT VX Genişlik: = 800 mm Derinlik: = 1.200 mm
Paketteki adet	1 adet
Net ağırlık	6 kg
Brüt ağırlık	9,7 kg
Gümrük tarifesi numarası	94039910
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Özellikleri

Ürün açıklaması

SK IT çatı sacı, VX IT için, 3312.800/3412.800 için montaj kesitli, GY:
800x1200 mm, RAL 7035